


# Filtru fin LFMB-3/8-D-MINI-A

Numar piesa: 162636

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seria                                                | D                                                            |
| Dimensiune                                           | Mini                                                         |
| Structura constructiva                               | Filtru de fibre                                              |
| Finete de filtrare                                   | 1 µm                                                         |
| Purjare a condensului                                | complet automat                                              |
| Presiune de lucru                                    | 2 bar...12 bar                                               |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gaze inerte |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Gaze inerte |
| Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului | 675 l/min                                                    |
| Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului | 125 l/min                                                    |
| Eficienta filtru                                     | 99.99 %                                                      |
| Cantitate max. de condens                            | 22 cm <sup>3</sup>                                           |
| Protectie pahar                                      | Cos metalic de protectie                                     |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura medie                                    | 1.5 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C                                               |
| Continut de ulei rezidual                            | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:               |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°                                              |
| Conector pneumatic 1                                 | G3/8                                                         |
| Conexiune pneumatica 2                               | G3/8                                                         |
| Material carcasa                                     | Zinc turnat sub presiune<br>PC                               |
| Material filtru                                      | Fibra de borosilicat                                         |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                 |
| Greutate produs                                      | 250 g                                                        |