


Micro filtru LFMA-1/4-D-MINI-A

Numar piesa: 162651

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	D
Dimensiune	Mini
Structura constructiva	Filtru de fibre
Finete de filtrare	0.01 µm
Purjare a condensului	complet automat
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gaze inerte
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului	410 l/min
Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului	100 l/min
Eficienta filtru	99.9999 %
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	1.5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Continut de ulei rezidual	0.01 mg/m³
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC
Material filtru	Fibra de borosilicat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Greutate produs	250 g