

Servomotor EMME-AS-40-M-LV-AMB

Numar piesa: 2082447

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-10 °C...40 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Conform cu standardul	IEC 60034
Clasa de protectie a izolatiei	F
Clasa de proiectare in conformitate cu EN 60034-1	S1
Tip de protectie	IP21
Tehnologie de conectare electrica	Stecher
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Tensiune nominala de functionare CC	360 V
Tensiune nominala CC	360 V
Tip de comutare infasurare	Stea, interior
Numarul de perechi de pini	2
Cuplu de stationare	0.35 Nm
Cuplu nominal	0.21 Nm
Cuplu maxim	1.4 Nm
Viteza nominala	9000 1/min
Turatie max.	10000 1/min
Putere nominala motor	200 W
Curent continuu de stationare	1.6 A
Curent nominal motor	1.2 A
Curent de varf	6.4 A
Constanta motorului	0.175 Nm/A

Caracteristica	Valoare
Tensiune constanta faza-faza	13.2 mVmin
Rezistenta infasurari faza-faza	8.6 Ohm
Inductanta infasurarii faza-faza	4.51 mH
Momentul de inertie total de iesire	0.079 kgcm ²
Greutate produs	850 g
Sarcina axiala admisa a arborelui	12 N
Sarcina radiala admisibila a arborelui	115 N
Traductor de pozitie a rotorului	Encoder absolut, multi turn
Interfata senzorului de pozitie a rotorului	HIPERFACE®
Traductor de pozitie a rotorului principiu de masurare	capacitiv
Perioade sinusoidale/cosinusoidale traductor de pozitie a rotorului pe rotatie	16
Rezolutie standard a traductorului de pozitie a rotorului	12 bit
Precizie unghiulara tipica a traductorului de pozitie a rotorului	20 arcmin
Cuplu de mentinere a franei	0.4 Nm
Tensiune de functionare CC frana	24 V
Consum de energie frana	8 W
Momentul de inertie de masa al franei	0.014 kgcm ²
Cicluri de comutare frana de mentinere	5 mil. de operatiuni in gol (fara frecare!)
MTTF, subcomponenta	371 ani, frana
MTTFd, subcomponenta	271 ani, traductor de pozitie rotor