

Cilindru standard DSBG-...-320- -

Numar piesa: 2776472

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	1 mm...2250 mm
Ø piston	320 mm
Filet tije piston	M48x2 M48 M42x2 M36x2 M36 M30x2 M27x2 M27
Pe baza standardului	ISO 15552
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti Amortizare pneumatica, reglabila bilaterala
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	ISO 15552
Capatul tije pistonului	Filet exterior Filet interior
Structura constructiva	Piston Tija de piston Bara de tractiune Teava de cilindru
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	Filet exterior prelungit al tije de piston Filetul interior la tija pistonului Filet special pe tija pistonului Tija de piston prelungita Protectie anticorozione ridicata Tija de piston continua Garnituri termorezistente max. 120 °C Pozitie de fixare oscilanta, cu fixare cu suruburi prezon pe partea capacului de inchidere Prezon pe ambele parti Prezon pe partea capacului de lagar Lungimea stiftului, variabila Filet scurt pentru tija de piston tija de piston pe o parte pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar

Caracteristica	Valoare
Mod de functionare	cu dubla actiune
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	c T4
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	c T120°C
Temperatura ambientala Ex	-20°C <= Ta <= +60°C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii 3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambienta	-20 °C...120 °C
Energia de impact in pozitii de capat	6 J...12.6 J
Lungime de amortizare	65 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	46385 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	46385 N...48255 N
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aluminiu turnat, acoperit
Material garnitura de piston	FPM NBR
Materialul pistonului	Aluminiu turnat
Material tija de piston	otel aliaj inalt otel inoxidabil aliaj inalt
Material raclor etans tija piston	FPM NBR
Material garnitura tampon	FPM TPE-U (PU)
Material tampon piston	Aliaj de aluminiu forjat POM
Material teava cilindru	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat neted
Material piulita	Otel, galvanizat otel inoxidabil aliaj inalt
Material rulment	Bronz Compozit metal-polimer
Material piulita cu guler	Otel, galvanizat Otel inoxidabil aliaj inalt
Material tirant	Otel aliaj inalt otel inoxidabil aliaj inalt
Material prezon	Otel aliaj inalt Otel inoxidabil aliaj inalt
Material fixare oscilanta	Otel, galvanizat