


Nod magistrala|Nod Fieldbus CTEU-EP

Numar piesa: 2798071

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	EtherNet/IP Modbus® TCP
Dimensiuni l x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Greutate produs	98 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA
Afisaj LED, specific produsului	PS: Tensiune de lucru pe electronica si alimentare cu sarcina X1: Starea sistemului, modul la portul I 1 X2: Starea sistemului, modul la portul I 2
Afisaj LED specific magistralei	NS: Starea retelei TP1: Port activ de retea 1 TP2: Port activ de retea 2
Diagnoza	Eroare de comunicare Diagnoza sistemului Subtensiune
Elemente de comanda	Comutator DIL
Interfata Fieldbus	2 prize, M12x1, 4 pini, codificare D
Volumul maxim de adresare a intrarilor	64 byte
Volum maxim de adrese de iesire	64 byte
Parametrizare	Comportament de diagnoza Raspuns de siguranta si Idle
Rata baud	10/100 Mbit/s

Caracteristica	Valoare
Durata ciclului intern	1 ms pentru 1 octeti de date de utilizare
Suport pentru configurare	Fisier EDS
Functii suplimentare	Detectarea conflictelor de adrese (ACD) Accesul aciclic la date prin "Explicit Message" Conectare rapida EtherNet/IP Adresare IP prin DHCP, comutator DIL, fieldbus sau FFT Comutator integrat Topologie inelara (DLR) SNMP Parametrizarea la pornire cu afisare textuala prin fieldbus Starea sistemului poate fi reprezentata prin datele de proces Server web
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Alimentarea max. cu energie electrica	4 A
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Standard 65 mA