


Anexa limitator SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

Numar piesa: 3568166

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	unghiular
Pe baza standardului	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Autorizare	CCC RCM Mark c UL us (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Organizatia emitenta a certificatului	2024010305706390
Nota privind materialele	Conform RoHS
Principiul de masurare	inductiv
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Iesire de comutare	fara contact cu 2 fire
Functia elementului de comutare	Contact N/O
Frecventa max. de comutare	500 Hz
Curent de iesire max. CC	100 mA
Cadere de tensiune	6 V
Curent minim de sarcina	4 mA
Curent rezidual	0 mA...1 mA
Domeniu de tensiune de lucru CC	6 V...60 V
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Bareta de fixare
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept

Caracteristica	Valoare
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Clema cu arc
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	10
Sectiunea nominala a conductorului conectabil	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Presetupa	M20x1,5
Tipul de montare	insurubat
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	170 g
Material carcasa	PBT
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Afisajul starii de comutare	LED galben
Afisaj de stare	LED galben = starea de comutare a ventilului
Temperatura de depozitare	-25 °C...70 °C
Tip de protectie	IP67
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nivel de poluare	3