

Cilindru de stop STAF-80-40-P-A-R

Numar piesa: 164894

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	40 mm
Ø piston	80 mm
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune cu tragere
Structura constructiva	Piston Tija cu rola
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	tija de piston pe o parte
Siguranta la rasucire/ghidaj	Tija de piston cu flansa
Presiune de lucru	1 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Fora de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite	13300 N
Fora laterala admisa in timpul operatiunii de comutare	4000 N
Greutate produs	5350 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica	G1/8
Material capac	Aluminiu
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Material rola	Otel