


Ventil on/off HEL-1/2-D-MIDI

Numar piesa: 165080

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Tip de acționare	pneumatic
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Acționare manuală	fara
Structura constructivă	piston-glisant
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comandă	direct
Direcția de curgere	nu este reversibil
Funcție de ventil	2/2 monostabil închis
Presiune de lucru	0.3 MPa...1.6 MPa 3 bar...16 bar
b-valoare	0.37
Valoare C	19.8 l/sbar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	3600 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la ieșire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Greutate produs	270 g
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatică 2	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune

