


Robinet cu bila

VZBA-3"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T

Numar piesa: 1686651

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp3
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F07 F10
Ø interior	80 mm
Dimensiunea nominala DN	80
Funcție de ventil	2/2
Actionare manuala	fara
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	63
Cuplu de actionare	112 Nm
Pe baza standardului	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~-] Gaze inerte Apa - lipsa vapori de apa lichide neutre alte medii de curgere, la cerere
Temperatura medie	-10 °C...200 °C
Debit Kv	905 m³/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Cod material carcasa	1.4408

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	PTFE Ranforsat cu PTFE
Material bila	otel inoxidabil inalt aliat
Numar material bila	1.4408
Material arbore	otel inoxidabil inalt aliat
Cod material arbore	1.4401
Greutate produs	13950 g
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele sub presiune
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune