

# Robinet cu bila

## VZBA-1/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T

Numar piesa: 1686656

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                   | Valoare                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structura constructiva           | Robinet cu bila cu 2 cai                                                                                                                        |
| Tip de actionare                 | mecanic                                                                                                                                         |
| Principiul de etansare           | slab                                                                                                                                            |
| Pozitie de instalare             | orice                                                                                                                                           |
| Tipul de montare                 | Instalarea liniei                                                                                                                               |
| Conectare armatura               | Capete de sudura/capete de sudura                                                                                                               |
| Indicatorul pozitiei de comutare | Directia fantei = directia de curgere                                                                                                           |
| Model de gaurire a flansei       | F03<br>F04                                                                                                                                      |
| Ø interior                       | 10 mm                                                                                                                                           |
| Dimensiunea nominala DN          | 8                                                                                                                                               |
| Funcție de ventil                | 2/2                                                                                                                                             |
| Actionare manuala                | fara                                                                                                                                            |
| Directia de curgere              | reversibil                                                                                                                                      |
| Presiune nominala armatura PN    | 63                                                                                                                                              |
| Cuplu de actionare               | 6 Nm                                                                                                                                            |
| Pe baza standardului             | DIN 3202-S13<br>ISO 5211                                                                                                                        |
| Mediu                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::-]<br>Gaze inerte<br>Apa - lipsa vapori de apa<br>lichide neutre<br>alte medii de curgere, la cerere |
| Temperatura medie                | -10 °C...200 °C                                                                                                                                 |
| Debit Kv                         | 7 m³/h                                                                                                                                          |
| Nota privind materialele         | Conform RoHS                                                                                                                                    |
| Conformitatea LABS               | VDMA24364 zona III                                                                                                                              |
| Material carcasa                 | otel inoxidabil inalt aliat                                                                                                                     |
| Cod material carcasa             | 1.4408                                                                                                                                          |

| Caracteristica                       | Valoare                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material garnituri                   | PTFE<br>Ranforsat cu PTFE                                          |
| Material bila                        | otel inoxidabil inalt aliat                                        |
| Numar material bila                  | 1.4408                                                             |
| Material arbore                      | otel inoxidabil inalt aliat                                        |
| Cod material arbore                  | 1.4401                                                             |
| Greutate produs                      | 650 g                                                              |
| Protectie la explozie                | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune                                      |