


Ventil on/off HEE-3/8-D-MIDI-230

Numar piesa: 172943

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de actionare	electric
Principiul de etansare	slab
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Actionare manuala	cu blocare
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	pilotat
Funcție de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Presiune de lucru	0.25 MPa...1.6 MPa 2.5 bar...16 bar
Suprapunere	suprapunere pozitiva
Valoare C	15.7 l/sbar
b-valoare	0.33
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	3200 l/min
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	230 V AC: 50/60 Hz, putere de pornire 5,0 VA, putere de mentinere 3,7 VA
Fluctuatii de tensiune admise	-14 % / +10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Directia de curgere	nu este reversibil

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	500 g
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conector pneumatic 3	G1/4
Clasa de puritate a aerului la ieseire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Conector electric	Formular C Stecher conform DIN EN 175301-803
Afisarea starii semnalului	cu accesorii
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune