

Cablu encoder NEBM-M12G8-E-2.5-N-R3G8

Numar piesa: 5212312

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	200 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	RJ45
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	8
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	8
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...30 V
Tensiunea nominala de functionare CA	24 V
Ecranare	da
Lungime cablu	2.5 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	48 mm
Diametrul cablului	5.8 mm
Ansamblu cablu	1 x 4 x 0,15 mm ² + 4 x 1 x 0,34 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.15 mm ²
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	IP30 pentru stecher Sub-D in stare asamblata

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Temperatura ambientală cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistentă la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	negru