


Filtru-regulator LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT

Numar piesa: 173797

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Midi
Seria	D
Finete de filtrare	40 µm
Purjare a condensului	complet automat
Cantitate max. de condens	43 cm ³
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Histerezis max. de presiune	0.2 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	3400 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Greutate produs	920 g
Tipul de montare	cu accesorii
Conector pneumatic 1	3/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC