



Generator vacuum VN-30-L-T6-PI5-VI6-R02

Numar piesa: 526132

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametru nominal duza Laval	3 mm
Dimensiune grila	24 mm
Design amortizor de zgomot	deschis
Pozitie de instalare	orice
Caracteristicile ejectorului	debit volumetric de aspiratie ridicat Standard
Funcctie integrata	Amortizor de zgomot deschis
Structura constructiva	In forma de T
Presiune de functionare pentru debitul volumic max. de aspiratie	6 bar
Presiune de lucru	1 bar...8 bar
Presiunea nominala de functionare	6 bar
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera	339 l/min
Timpul de ventilare la presiunea nominala de functionare	0.1 s
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Nivel de presiune acustica la presiune nominala de lucru	70 dB(A)
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	0.8 Nm
Greutate produs	183 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1/4
Conector pneumatic 3	Amortizor de zgomot deschis
Racord de vacuum	G3/8
Material filet de conectare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material duza de colectare	POM
Material carcasa	Ranforsat cu POM

Caracteristica	Valoare
Material amortizor de zgomot	Aluminiu turnat sub presiune POM Spuma PU
Material duza de pulverizare	Aliaj de aluminiu forjat