

Cilindru rotund DSNU-40-30-PPV-A

Numar piesa: 5262705

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	30 mm
Ø piston	40 mm
Filet tije piston	M12x1,25
Amortizare	Amortizare pneumatica, reglabila bilateral
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Piston Tija de piston Teava de cilindru
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Lungime de amortizare	18 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	633.3 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	752.9 N
Masa in miscare	278 g
Greutate produs	733 g
Tipul de montare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material tija de piston	otel aliaj inalt
Material teava cilindru	Otel inoxidabil aliaj inalt