


Cablu legatura KMPV-SUB-D-15-10

Numar piesa: 177674

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	DIN 41652
Denumirea liniei	cu accesorii
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	400 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	15
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	15
Conexiune electrica 1, tip de montare	2x surub M3
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	15
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	15
Domeniu de tensiune de lucru CC	30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport al curentului	2.8 A
Rezistenta la supratensiune	1 kV
Lungime cablu	10 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	82 mm
Diametrul cablului	8.2 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Ansamblu cablu	15 x 0,25 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.25 mm ²
Capete de conductori	taietura neteda
Tip de protectie	IP65

Caracteristica	Valoare
Nota privind tipul de protecție	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	negru
Material garnituri	CR
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru placat cu aur