


# Ventil on/off MS4N-EE-1/4-V110

Numar piesa: 532083

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Structura constructiva                               | piston-glisant                                                            |
| Tip de actionare                                     | electric                                                                  |
| Funcția de evacuare a aerului                        | nu se poate droseliza                                                     |
| Actionare manuala                                    | cu blocare<br>cu palpate                                                  |
| Tip de revenire                                      | arc mecanic                                                               |
| Tipul de comanda                                     | pilotat                                                                   |
| Funcție de ventil                                    | 3/2 normal inchis monostabil                                              |
| Presiune de lucru                                    | 4 bar...14 bar                                                            |
| Suprapunere                                          | suprapunere pozitiva                                                      |
| Valoare C                                            | 9.5 l/sbar                                                                |
| b-valoare                                            | 0.44                                                                      |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 2000 l/min                                                                |
| Ciclu de lucru                                       | 100%                                                                      |
| Caracteristici bobina                                | 110 V CA: 50/60 Hz, putere de preluare 3,0 VA, putere de mentinere 2,4 VA |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte              |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                              |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                              |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                                            |
| Tip de protectie                                     | IP65                                                                      |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                                            |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                               |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:                            |
| Pozitie de instalare                                 | orice                                                                     |
| Directia de curgere                                  | nu este reversibil                                                        |
| Greutate produs                                      | 273 g                                                                     |
| Conector pneumatic 1                                 | 1/4 NPT                                                                   |

| Caracteristica           | Valoare                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Conexiune pneumatica 2   | 1/4 NPT                                                             |
| Conector pneumatic 3     | G1/4                                                                |
| Alimentarea cu aer pilot | intern                                                              |
| Conector electric        | Formular C<br>Stecker<br>conform DIN EN 175301-803<br>design patrat |
| Material garnituri       | NBR                                                                 |
| Material carcasa         | Aluminiu turnat sub presiune                                        |