

Filtru de carbon activ LFX-1/4-D-MINI

Numar piesa: 532802

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Filtru de carbon activat Filtru de fibre
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Debit maxim normal recomandat	360 l/min
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului	360 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Gaze inerte
Temperatura medie	5 °C...30 °C
Continut de ulei rezidual	0.003 mg/m³
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	376 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu coltar de sustinere optional:
Conexiune pneumatica	G1/4
Conector pneumatic 1	Placa de racordare G1/4
Conexiune pneumatica 2	Placa de racordare G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material filtru	Carbon activat Tesatura

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC