

# Cilindru standard DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R

Numar piesa: 1785012

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                             | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cursa                                                      | 25 mm                                                              |
| Ø piston                                                   | 125 mm                                                             |
| Filet tije piston                                          | M27x2                                                              |
| Amortizare                                                 | Amortizare pneumatica, reglabila bilateral                         |
| Pozitie de instalare                                       | orice                                                              |
| Conform cu standardul                                      | ISO 15552                                                          |
| Capatul tije pistonului                                    | Filet exterior                                                     |
| Structura constructiva                                     | Piston<br>Tija de piston<br>Tub profilat                           |
| Detectarea pozitiei                                        | pentru senzor de proximitate                                       |
| Presiune de lucru                                          | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar                               |
| Mod de functionare                                         | cu dubla actiune                                                   |
| Mediu de operare                                           | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                       | 3 - stres intens de coroziune                                      |
| Conformitatea LABS                                         | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Temperatura ambianta                                       | -20 °C...80 °C                                                     |
| Energia de impact in pozitii de capat                      | 3.3 J                                                              |
| Lungime de amortizare                                      | 45 mm                                                              |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 6881 N                                                             |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 7363 N                                                             |
| Masa in miscare                                            | 2403 g                                                             |
| Masa mobila la cursa de 0 mm                               | 2245 g                                                             |
| Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm   | 63 g                                                               |
| Greutate produs                                            | 7336 g                                                             |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm                        | 6928 g                                                             |
| Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm                    | 163 g                                                              |
| Tipul de montare                                           | cu filet interior<br>cu accesorii<br>optional:                     |
| Conexiune pneumatica                                       | G1/2                                                               |

| Caracteristica                    | Valoare                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nota privind materialele          | Conform RoHS                           |
| Material capac                    | Aluminiu turnat sub presiune, acoperit |
| Material garnitura de piston      | TPE-U (PU)                             |
| Materialul pistonului             | Aliaj de aluminiu forjat               |
| Material tija de piston           | otel inoxidabil aliaj inalt            |
| Material raclor etans tija piston | TPE-U (PU)                             |
| Material garnitura tampon         | TPE-U (PU)                             |
| Material tampon piston            | POM                                    |
| Material teava cilindru           | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat     |
| Material piulita                  | otel inoxidabil aliaj inalt            |
| Material rulment                  | POM                                    |
| Material suruburi cu brida        | Otel galvanizat                        |