


Gripper unghiular HGWM-08-EZ-G8

Numar piesa: 185698

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Joc unghiular max. al bacului de prindere ax, ay	0.5 grd
Distanța max. dintre bacurile de prindere Sz	0.03 mm
Unghi de deschidere max.	14 grd
Precizie de repetare gripper	0.02 mm
Numar de bacuri de gripper	2
Tip de actionare	pneumatic
Mod de functionare	cu simpla actiune inchis
Funcție gripper	Unghi
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere	fara
Structura constructiva	Plan inclinat
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de lucru	2 bar...8 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	4 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	1 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2.5 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Cuplu de revenire a arcului	0.5 Ncm
Cuplul total de prindere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), deschidere	24 Ncm
Momentul de inertie al masei	25.2 kgcm ²
	250 kgcm ²
Forța max. la bacul de prindere Fz static	7 N
Moment max. la bacul de prindere Mx static	20 Ncm
Moment max. la bacul de prindere My static	20 Ncm
Moment max. la bacul de prindere Mz static	20 Ncm
Masa max. per bac de gripper extern	400 g
Greutate produs	13 g
Tipul de montare	prinsa cu clema

Caracteristica	Valoare
Conexiune pneumatica	M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material obturator	POM
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Material bacuri de gripper	otel aliaj inalt