


Ventil pneumatic VL-5/2-D-3-C-EX

Numar piesa: 536009

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	5/2 monostabil
Tip de acționare	pneumatic
Latime	65 mm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	4500 l/min
Racord pneumatic de lucru	Dimensiunea plăcii de racordare 3 conform ISO 5599-1 G1/2
Presiune de lucru	0.2 MPa...1.6 MPa 2 bar...16 bar
Structura constructivă	piston-glisanț
Tip de revenire	arc pneumatic
Marca CE (consultati Declarația de conformitate)	conform directivei UE privind protecția la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declarația de conformitate)	conform reglementărilor britanice EX
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protecție la explozie pentru gaz	Ex h IIC T4 Gb
Tip de protecție contra exploziilor pentru praf	Ex h IIIC T130°C Db
Temperatura ambientală Ex	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Protecție Ex certificată în afara UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Latimea nominală	14.5 mm
Dimensiune grila	71 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Conform cu standardul	ISO 5599-1
Acționare manuală	fără
Cod ISO	302
Tipul de comandă	direct
Direcția de curgere	nu este reversibil
Suprapunere	suprapunere pozitivă
Presiunea de control	2 bar...16 bar
Timp de comutare oprit	36 ms

Caracteristica	Valoare
Timp de comutare pornit	29 ms
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Nivel de presiune acustica	85 dB(A)
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	810 g
Tipul de montare	pe placa de racordare cu orificiu de trecere si surub
Conexiune aer de control 14	Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1
Conector pneumatic 1	Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 2	Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1
Conector pneumatic 3	Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 4	Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 5	Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	HNBR NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune