


Regulator presiune MS12-LR-G-D7-LD-AS

Numar piesa: 537148

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Seria	MS
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare blocabil cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	ventil regulator cu membrana pilotata
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.08 MPa...2.1 MPa 0.8 bar...21 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...12 bar
Histerezis max. de presiune	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Debitul ventilarii secundare	600 l/min
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	13000 l/min...22000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	4000 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu coltar de sustinere optional:
Conector pneumatic 1	Placa de racordare
Conexiune pneumatica 2	Placa de racordare
Material aparatoare	PA
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material element de comanda	ranforsat cu PA POM
Material capac de jos	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	NBR
Material arc	Otel de arcuri
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material membrana	NBR
Material tachet ventil	Aliaj de aluminiu forjat NBR otel inoxidabil inalt aliat