


Cilindru cursa scurta ADVC-63-15-A-P-A

Numar piesa: 188293

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	15 mm
Ø piston	63 mm
Pe baza standardului	ISO 6431 Model de gauri VDMA 24562
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Piston Tija de piston
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar 8.7 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	1750 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	1870 N
Masa in miscare	158 g
Masa mobila la cursa de 0 mm	142 g
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	16 g
Greutate produs	701 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	626 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	74 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu accesorii optional:
Conexiune pneumatica	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material tija de piston	otel aliaj inalt