


# Multi-pin CPV14-VI-P4-1/8-C

Numar piesa: 539499

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)                                                                                                                          |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor britanice EX<br>conform reglementarilor RoHS din UK                                                                                                         |
| Protectie Ex certificata in afara UE               | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX)                                                                              |
| Protectie la explozie                              | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 1 (IEC-EX)<br>Zona 1 (UKEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 2 (IEC-EX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 21 (IEC-EX)<br>Zona 21 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX)<br>Zona 22 (IEC-EX) |
| Organizatia emitenta a certificatului              | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                                                      |
| Categorie ATEX pentru gaz                          | II 2G                                                                                                                                                                               |
| Categorie ATEX pentru praf                         | II 2D                                                                                                                                                                               |
| Tip de protectie la explozie pentru gaz            | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                                        |
| Tip de protectie contra exploziilor pentru praf    | Ex tb IIIC Db                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambientala Ex                          | -10°C <= Ta <= +60°C                                                                                                                                                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                                                                                                        |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                   |
| Greutate produs                                    | 650 g                                                                                                                                                                               |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                                                                                                                                        |
| Material garnituri                                 | NBR                                                                                                                                                                                 |
| Material placa                                     | Aliaj de aluminiu forjat                                                                                                                                                            |