

Cablu legatura KVI-CP-3-GS-GD-2

Numar piesa: 540332

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcții suplimentare	Contactul 3 de la priza 1 mm avans
Denumirea liniei	cu accesorii
Frecvența de conectare	500
Greutate produs	113.8 g
Conector electric 1, funcție	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrică 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrică 1, ieșire de cablu	drept
Conexiune electrică 1, tehnologie de conectare	M9x0,5
Conexiune electrică 1, număr de pini/fire	5
Conexiune electrică 1, pini/fire ocupate	5
Conexiune electrică 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrică 2, funcție	Pagina de control
Conexiune electrică 2, design	rotund
Conectorare electrică 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrică 2, ieșire de cablu	drept
Conexiune electrică 2, tehnologie de conectare	M9x0,5
Conector electric 2, număr de pini/conductoare	5
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	5
Conexiune electrică 2, tip de montare	Blocare cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1,6 A
Nota referitoare la capacitatea de transport al curentului la 40°C	2,3 A pentru 0,34 mm² 3,6 A pentru 0,49 mm²
Rezistență la supratensiune	1.5 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	2 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Condiții de testare cablu	Condiții de testare la cerere
Raza de îndoire, traseu mobil pentru cabluri	75 mm

Caracteristica	Valoare
Diametrul cablului	5.5 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri deschis
Material carcasa	PA PBT TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	Alama, nichelata
Material contacte de cuplare	Bronz placat cu aur Alama, aurita
Material manson de izolare	TPE-U (PUR)