


Drosel de cale GRLSA-1/8-QS-6

Numar piesa: 540661

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcție antiretur pe droselul de evacuare
Conector pneumatic 1	QS-6
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Tip de actionare	manual
Element de reglare	Hexagonal
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal in directia de strangulare	0 l/min...250 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	180 l/min...310 l/min
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.2 bar...10 bar
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	0 l/min...410 l/min
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	430 l/min...540 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-10 °C...40 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	3.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	19.5 g
Material garnituri	NBR
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material inel detasabil	POM
Material surub de reglare	Ranforsat cu PA
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune