



# Ventil inchidere HE-3A-1/8-QS-3/16-U

Numar piesa: 190871

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | 3/2 bistabil                                                                  |
| Selectare funcție suplimentară                       | cu funcție de evacuare a aerului                                              |
| Conector pneumatic 1                                 | QS-3/16                                                                       |
| Conexiune pneumatică 2                               | 1/8 NPT                                                                       |
| Tip de acționare                                     | manual                                                                        |
| Tipul de montare                                     | Montaj direct prin gauri de trecere<br>Fixare directă prin filet<br>optional: |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 195.3 l/min                                                                   |
| Latimea nominală                                     | 2.5 mm                                                                        |
| Presiune de lucru                                    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                      |
| Temperatura ambiantă                                 | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Material carcasa                                     | Ranforsat cu PBT                                                              |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                 |
| Funcția de evacuare a aerului                        | nu se poate droseliza                                                         |
| Principiul de etansare                               | slab                                                                          |
| Poziție de instalare                                 | orice                                                                         |
| Structura constructivă                               | piston-glisant                                                                |
| Tipul de comandă                                     | direct                                                                        |
| Direcția de curgere                                  | nu este reversibil                                                            |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comandă          | Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)            |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii                                  |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                |
| Clasa de puritate a încăperii                        | Clasa 4 conform ISO 14644-1                                                   |
| Temperatura medie                                    | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Greutate produs                                      | 30 g                                                                          |
| Conector pneumatic 3                                 | necontorizat                                                                  |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                                  |
| Material garnituri                                   | NBR                                                                           |