

# Ventil on/off MS6N-EE-1/4-10V24-S-Z

Numar piesa: 542615

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Structura constructiva                               | piston-glisant                                                     |
| Tip de actionare                                     | electric                                                           |
| Functia de evacuare a aerului                        | nu se poate droseliza                                              |
| Actionare manuala                                    | cu palpare                                                         |
| Tip de revenire                                      | arc mecanic                                                        |
| Tipul de comanda                                     | pilotat                                                            |
| Functie de ventil                                    | 3/2 normal inchis monostabil                                       |
| Presiune de lucru                                    | 4 bar...10 bar                                                     |
| Valoare C                                            | 11 l/sbar                                                          |
| b-valoare                                            | 0.5                                                                |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 2600 l/min                                                         |
| Ciclu de lucru                                       | 100%                                                               |
| Caracteristici bobina                                | 24 V CC: 2,5 W                                                     |
| Fluctuatii de tensiune admise                        | +/- 10 %                                                           |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                       |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                                     |
| Tip de protectie                                     | IP65                                                               |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...50 °C                                                     |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                        |
| Tipul de montare                                     | optional:<br>Instalarea liniei<br>cu accesorii                     |
| Pozitie de instalare                                 | orice                                                              |
| Directia de curgere                                  | nu este reversibil                                                 |
| Greutate produs                                      | 816 g                                                              |
| Conector pneumatic 1                                 | 3/8 NPT                                                            |
| Conexiune pneumatica 2                               | 3/8 NPT                                                            |

| Caracteristica           | Valoare                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Conector pneumatic 3     | G1/2                                                                |
| Alimentarea cu aer pilot | intern                                                              |
| Conector electric        | Formular C<br>Stecker<br>conform DIN EN 175301-803<br>design patrat |
| Material garnituri       | NBR                                                                 |
| Material carcasa         | Aluminiu turnat sub presiune                                        |