

Cilindru electric EPCC-BS-32-200-8P-A

Numar piesa: 5428848

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	32
Cursa	200 mm
Rezerva cursa	0 mm
Filet tije piston	M8
Reactie de recul	100 µm
Diametrul fusului	8 mm
Pasul fusului	8 mm/rot
Unghi de rotatie max. a tijei de piston +/-	1 grd
Pozitie de instalare	orice
Capatul tijei pistonului	Filet exterior
Tipul de motor	Motor pas cu pas Servomotor
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Structura constructiva	Cilindru electric cu mecanism cu surub cu bile
Tipul de surub cu bile	Mecanism cu surub cu bile
Siguranta la rascuire/ghidaj	cu ghidare prin alunecare
Acceleratie max.	15 m/s ²
Turatie max.	3750 1/min
Viteza max.	0.5 m/s
Viteza maxima pentru rularea de referinta	0.01 m/s
Precizie de repetare	±0,02 mm
Ciclu de lucru	100%
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 9 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C

Caracteristica	Valoare
Umiditate relativa	0 - 95 % fara condensare
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Energia de impact in pozitii de capat	0.0036 J
Cuplu max. de actionare	0.3 Nm
Moment max. Mx	0 Nm
Max. Moment My	1.5 Nm
Moment max. Mz	1.5 Nm
Forta radiala max. la arborele de transmisie	75 N
Forta max. de avans Fx	150 N
Cuplu de antrenare in gol	0.095 Nm
Sarcina utila orientativa, orizontala	24 kg
Valoare orientativa pentru sarcina utila, vertical	12 kg
Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa	0.0311 kgcm ²
Momentul de inertie al masei JL pe kg de sarcina utila	0.0162 kgcm ²
Momentul de inertie al masei JO	0.0055 kgcm ²
Interval de intretinere	Lubrifiere pe toata durata de viata
Masa mobila la cursa de 0 mm	98 g
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	3.3 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	225 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	24 g
Tipul de montare	cu filet interior cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Material piulita pentru ax	Otel
Material surub cu bile	Otel pentru rulmenti