

Bloc racordare CPE10-PRS-1/4-4

Numar piesa: 543823

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	16 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Numarul max. de zone de presiune	2
Presiune de spargere	5 MPa 50 bar 725 psi
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	1.2 Nm
Greutate produs	227 g
Tip de montare bloc de racordare	cu orificiu de trecere
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Conector pneumatic 1	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat