

# Drosel de cale GRLA-1/4-QS-8-D

Numar piesa: 193147

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                            | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                                         | Funcție antiretur pe droselul de evacuare                          |
| Conector pneumatic 1                                                      | QS-8                                                               |
| Conexiune pneumatica 2                                                    | G1/4                                                               |
| Element de reglare                                                        | surub cu fanta                                                     |
| Tipul de montare                                                          | insurubabil                                                        |
| Debitul nominal normal in directia de strangulare                         | 475 l/min                                                          |
| Debit nominal normal in sens antiretur                                    | 325 l/min...500 l/min                                              |
| Temperatura ambianta                                                      | -10 °C...60 °C                                                     |
| Clasificarea maritima                                                     | acces certificat                                                   |
| Pozitie de instalare                                                      | orice                                                              |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura                   | 0.2 bar...10 bar                                                   |
| Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi) | 720 l/min                                                          |
| Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)           | 610 l/min...760 l/min                                              |
| Mediu de operare                                                          | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                               | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Clasa de puritate a incaperii                                             | Clasa 4 conform ISO 14644-1                                        |
| Temperatura medie                                                         | -10 °C...60 °C                                                     |
| Cuplu de strangere nominal                                                | 5 Nm                                                               |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal                             | ± 10 %                                                             |
| Greutate produs                                                           | 42 g                                                               |
| Material pivot de insurubare                                              | Aliaj de aluminiu forjat                                           |
| Nota privind materialele                                                  | Conform RoHS                                                       |
| Material garnituri                                                        | NBR                                                                |
| Material inel detasabil                                                   | POM                                                                |
| Material surub de reglare                                                 | Alama                                                              |

| Caracteristica           | Valoare                         |
|--------------------------|---------------------------------|
| Material racord oscilant | Zinc turnat sub presiune cromat |