


Senzor de proximitate SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

Numar piesa: 543872

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Caracteristici speciale	rezistent la ulei
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nota de aplicare	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
Principiul de masurare	element magnetic Reed
Temperatura ambianta	-40 °C...70 °C
Iesire de comutare	contact bipolar
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Curent de iesire max.	80 mA
Curent de iesire max. in kit-urile de fixare	80 mA
Capacitate de comutare CA max.	2.4 VA
Capacitate de comutare CC	2.4 W
Capacitate de comutare CC max. in seturile de montare	2.4 W
Capacitate de comutare CA max. in seturile de montare	2.4 VA
Cadere de tensiune	4.8 V
Rezistenta la scurtcircuit	nu
Rezistenta la suprasarcina	indisponibil
Domeniu de tensiune de lucru CA	5 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CC	5 V...30 V
Protectie la polaritate inversa	nu
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	2
Conexiune directie de evacuare	longitudinal
Conditii de testare cablu	Rezistenta la incovoiere: conform normei Festo Conditii de testare la cerere Lant energetic: > 5 milioane de cicluri, raza de curbura 75 mm
Lungime cablu	2.5 m

Caracteristica	Valoare
Proprietate cablu	Standard/ lant energetic adecvat
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Tipul de montare	insurubat fix poate fi introdus in canelura de sus
Greutate produs	26.3 g
Material carcasa	PA otel inoxidabil inalt aliat
Afisajul starii de comutare	LED galben
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP68
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L