

Mini-sanie DGSL-10- -

Numar piesa: 543905

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	10 mm...100 mm
Ø piston	12 mm
Modul de functionare a unitatii de actionare	Jug
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice scurte pe ambele parti fara amortizare inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti Inele/tampoane elastice de amortizare cu opritor fix pe ambele părți Amortizor de soc, progresiv la ambele capete, cu manseta reductoare Amortizor de soc progresiv pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj colivie cu bile
Structura constructiva	Jug Piston Tija de piston Sanie
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Viteza max.	0.8 m/s
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 7 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	51 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	68 N
Racorduri alternative	vezi desenul produsului
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	HNBR

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt