

Articulație sferică CRSGS-M10X1,25

Numar piesa: 195582

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M10x1,25
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru producția de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru în masă sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse plăcile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 1% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac excepție plăcile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii electrice și bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru în masă sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse plăcile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 5% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac excepție, plăcile cu circuite imprimate, cabluri, conectori electrice și bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru, zinc sau nichel în masă sunt excluse de la utilizare. Excepție constituie nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, plăcile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Temperatura ambiantă	-40 °C...150 °C
Sarcină admisibilă maximă	0.9 kN
Greutate produs	87 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material inel exterior	Oțel aliaj înalt
Material carcasa	Oțel aliaj înalt
Material inel interior	Oțel aliaj înalt
Material piulita	otel înalt aliat