

Ventil electromagnetic MHP2-M1H-3/20-M5

Numar piesa: 196142

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	deschis 3/2 monostabil
Tip de actionare	electric
Latime	10 mm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	100 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Tensiune de functionare	24V CC
Presiune de lucru	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Structura constructiva	ventil cu scaun cu eliberare de presiune
Tip de revenire	arc mecanic
Tip de protectie	IP65
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Latimea nominala	2 mm
Dimensiune grila	14 mm
Nota referitoare la dimensiunea grilei	Distanța minimă între ventile este de 4 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu palpare
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	reversibil cu limitari
Suprapunere	suprapunere negativa
Presiune de operare reversibila	-0.09 MPa...0.1 MPa
Presiunea de operare reversibila	-0.9 bar...1 bar -13.05 psi...14.5 psi
Frecventa max. de comutare	130 Hz
Timp de comutare oprit	3.5 ms
Timp de comutare pornit	7 ms
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	24 V CC: 2,88 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %

Caracteristica	Valoare
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 6 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	-5 °C...40 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...40 °C
Greutate produs	60 g
Conector electric	2 pini Stecker
Tipul de montare	pe bara PR
Conector pneumatic 11	Placa de racordare
Conexiune pneumatica 2	M5
Conexiune pneumatica 33	Placa de racordare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	HNBR NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune, cu strat de protectie
Material suruburi	Otel, galvanizat