

Tub plastic PFAN-4X0,75-NT

Numar piesa: 197061

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	4 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	37 mm
Ø interior	2.9 mm
Raza min. de indoire	11 mm
Nota de aplicare	Furtun fara imprimare
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 85 °C Vapori de apa: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata) Vapori de apa
Material de testare la foc	UL94 V-0
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material vedeti Declaratia de conformitate
Indicatie privind temperatura mediului	Vapori de apa: max. 120 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...150 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.012 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 4 mm pentru niplu de legatura Ø interior 3 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 3 mm
Culoare	natura
Duritate Shore	D 60 +5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PFA