


Separator piese HPVS-14-40-A

Numar piesa: 2095361

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	40 mm
Ø piston	14 mm
Exactitate de schimb max.	0.3 mm
Joc max. tachtet Sx	0.05 mm
Joc max. tachtet Sz	0.03 mm
Joc unghiular max. al bacului de prindere ax	0.07 grd
Joc unghiular max. al bacului de prindere ay	0.12 grd
Joc unghiular max. al bacului de prindere az	0.175 grd
Fixare degete externe	Orificiu de trecere
Amortizare	fara amortizare
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Tija de piston asigurat contra rasucirii
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Siguranta la rasucire/ghidaj	Ghidaj rectangular
Distanta minima a produsului din cauza senzorilor de proximitate	50 mm...90 mm
Proeminenta senzorilor de proximitate	14 mm...22 mm
Presiune de lucru	3 bar...8 bar
Timp de iesire	0.05 ms...0.13 ms
Timp de rulare	0.05 ms...0.13 ms
Precizie de repetare	0.15 mm
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	2,9 Nm pentru M4 5,9 Nm in cazul M5
Forta max. asupra bacului Fz statica	100 N
Moment max. la deget Mr static	5 Nm

Caracteristica	Valoare
Moment max. pe bac Mx static	5 Nm
Moment max. pe bac My static	5 Nm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	75 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	90 N
Greutate produs	290 g
Masa max. per bac de gripper extern	150 g
Racorduri alternative	M5
Tipul de montare	cu gaura de trecere pentru surubul M4 si cu bucsa de centrare cu filet interior M5 si bucsa de centrare
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	otel aliaj inalt
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat neted
Material tija de piston	otel aliaj inalt
Materialul tachtelui	Otel inalt aliat
Materialul vanei	Otel calit