

Modul intrari CP-E16-M12-EL

Numar piesa: 546923

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu sina omega optional:
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material capac	Ranforsat cu PA
Afisaje LED	16 Starea canalelor 2 Diagnoza modulelor 4 Diagnoza de grup
Numar maxim de intrari	16
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Intervalul de tensiune de functionare CC tensiunea de sarcina	24 V
Tensiunea de sarcina de undulare reziduala	4 Vss
Intrari caracteristice	IEC1131-T2
Niveluri de comutare	Semnal 0: <= 6 V Semnal 1: >= 8,6 V
Logica de comutare intrari	PNP (comutare pozitiva)
Timp de decuplare de intrare	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms parametrizabil)
Curent total max. per modul	0.7 A
Separare potential canal - canal	nu

Caracteristica	Valoare
Protectie cu sigurate (scurtcircuit)	siguranta electronica interna pentru fiecare grup