

# Vacuummetru VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG

Numar piesa: 547843

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune nominala, manometru              | 63                                                                                                           |
| Pozitie de conectare                        | Partea din spate, centrat                                                                                    |
| Pe baza standardului                        | DIN EN 837-1                                                                                                 |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare   | Acoperire                                                                                                    |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                                                                        |
| Structura constructiva                      | Manometru cu tub Bourdon                                                                                     |
| Interval de afisare                         | -1 bar...0 bar                                                                                               |
| Scala                                       | Scara unica                                                                                                  |
| Presiune de lucru                           | -1 bar...0 bar                                                                                               |
| Protectie la explozie                       | Respectati informatiile din certificat<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)                                           |
| Factor de sarcina permanenta                | 0.75                                                                                                         |
| Factor de incarcare alternanta              | 0.66                                                                                                         |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 0 - nu este afectat de coroziune                                                                             |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                            |
| Temperatura medie                           | -20 °C...60 °C                                                                                               |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...60 °C                                                                                               |
| Greutate produs                             | 90 g                                                                                                         |
| Clasa de precizie de masurare               | 2,5                                                                                                          |
| Tipul de montare                            | insurubabil                                                                                                  |
| Conexiune pneumatica                        | R1/4                                                                                                         |
| Material pivot de insurubare                | Alama                                                                                                        |
| Material carcasa                            | ABS                                                                                                          |
| Material segmente                           | PS                                                                                                           |
| Material vizor                              | PS                                                                                                           |