



Cablu DUO NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Numar piesa: 2903567

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101
Structura constructiva	Ramificator Y cu cablu pe partea unitatii de camp si celei de control
Tipul de distribuitor	1 la 2
Funcții suplimentare	Conectarea senzorului si a comenzii la regulatorul proportional
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	377 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	6
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	5
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	5
Conexiune electrica 3, functie	Partea fieldbus
Conexiune electrica 3, tip de conectare	Cablu
Conexiune electrica 3, tehnologie de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 3, numar de pini/fire	3
Conector electric 3, pini/conductoare alocate	3
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	2 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Ecranare	da
Lungime cablu 1	5 m

Caracteristica	Valoare
Lungime cablu 2	5 m
Diametrul cablului 1	5.3 mm
Diametrul cablului 2	4.5 mm
Ansamblu cablu	3 x 0,25 mm ² 5 x 0,25 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.25 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	negru
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	Alama, nichelata
Material garnituri	FPM
Material contacte de cuplare	Alama, aurita
Material manson de izolare	PVC