


Senzor de proximitate SMPO-1-H-B

Numar piesa: 31008

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	Construcie monobloc
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Principiul de masurare	magnetic
Presiune de lucru	2 bar...6 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Temperatura ambianta	-15 °C...60 °C
Reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,2 mm
Timp de comutare	30 ms 25 ms
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu accesorii
Funcție de ventil	3/2
Conexiune pneumatica	Niplu de conectare PK-3
Greutate produs	14 g
Material carcasa	Alama PA POM
Afisajul starii de comutare	optic
Tip de protectie	IP65
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L