

Bobina MH-2-110VAC-PA

Numar piesa: 549907

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Ora min. de preluare	12 ms
Ciclu de lucru	100%
Factorul de putere cos {phi}	0.7
Caracteristici bobina	110 V C.A.: 14,0 VA
Fluctuatii de frecventa admise	+/- 10 %
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	IP00 fara priza de dispozitiv
Temperatura ambianta	-20 °C...50 °C
Cuplu de strangere max. conector cu filet	2 Nm
Greutate produs	150 g
Conector electric	conform DIN EN 175301-803
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Material bobina	Duroplast Cupru Otel
Material infasurare	Cupru