

Cilindru standard DSBG-320- -P-N3

Numar piesa: 3178601

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	1 mm...2250 mm
Ø piston	320 mm
Filet tije piston	M48x2
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Capatul tije pistonului	Filet exterior
Structura constructiva	Piston Tija de piston Bara de tractiune Teava de cilindru
Variante	tija de piston pe o parte
Presiune de lucru	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Energia de impact in pozitii de capat	12.6 J
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	46385 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	48255 N
Masa mobila la cursa de 0 mm	16912 g
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	249 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	50231 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	623 g
Tipul de montare	cu filet interior cu accesorii optional:
Conexiune pneumatica	G1
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aluminiu turnat, acoperit
Material garnitura de piston	NBR

Caracteristica	Valoare
Materialul pistonului	Aluminiu turnat
Material tija de piston	otel aliaj inalt
Material raclor etans tija piston	NBR
Material garnitura tampon	TPE-U (PU)
Material tampon piston	POM
Material teava cilindru	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat neted
Material piulita	Otel, galvanizat
Material rulment	Compozit metal-polimer
Material piulita cu guler	Otel, galvanizat
Material tirant	Otel aliaj inalt