

Priza MSSD-V

Numar piesa: 33295

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M3
Iesire cablu	inclinat
Indicatie privind priza de cablu	poate fi repositionat cu 180°
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	18 g
Conector electric	3 pini Priza Priza inclinata Forma B conform DIN EN 175301-803 design patrat MSV
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conector electric 2	Terminal cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	16 A
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Presetupa	Pg9
Diametrul cablului	6 mm...8 mm
Sectiunea transversala nominala a conductorului	1.5 mm²
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...90 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material carcasa	Material plastic
Culoarea carcasei	negru

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	NBR