


Gripper paralel HGPL-40-20-A-B

Numar piesa: 3361487

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Cursa per bac de gripper	20 mm
Exactitate de schimb max.	0.2 mm
Joc unghiular max. al bacului de prindere ax, ay	0.2 grd
Distanța max. dintre bacurile de prindere Sz	0.05 mm
Simetrie rotatională	0.2 mm
Precizie de repetare gripper	0.03 mm
Numar de bacuri de gripper	2
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Funcție gripper	Paralelă
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere	fara
Structura constructiva	Piston dublu Ghidaj piston-glisant In forma de T Cremaliera / pinion
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	3 bar...8 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	1 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	190 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	180 ms
Masa max. per bac de gripper extern	420 g
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Forța de prindere totală deschisă la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	1038 N
Forța totală de prindere stransă la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	1216 N
Forța de prindere deschisă pe bacuri de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	519 N

Caracteristica	Valoare
Forța de prindere stransă pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	608 N
Momentul de inerție al masei	27.6 kgcm ²
Forța max. la bacul de prindere Fz static	2500 N
Moment max. la bacul de prindere Mx static	125 Nm
Moment max. la bacul de prindere My static	80 Nm
Moment max. la bacul de prindere Mz static	100 Nm
Interval de lubrifiere ulterioară, elemente de ghidare	5 mil cicl
Greutate produs	2560 g
Tipul de montare	cu filet interior și bucsă de centrare cu orificiu de trecere și bucsă de centrare
Conexiune pneumatică	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat neted
Material bacuri de gripper	Oțel, calit