


Anexa limitator SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20

Numar piesa: 3482805

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Autorizare	c CSA us (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Semnul KC	KC-EMV
Nota privind materialele	Conform RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2
Principiul de masurare	mecanica/electrica
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Iesire de comutare	prin contact
Funcția elementului de comutare	Selector, unipolar
Curent de iesire max. CA	3 A
Curent de iesire max. CC	3 A
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...230 V
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tip micro-comutator	Omron SS-5
Conector electric	Borna cu filet
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Bareta de fixare
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Clema cu arc
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	10
Sectiunea nominala a conductorului conectabil	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
Presetupa	M20x1,5
Diametrul admisibil al cablului	5 mm...13 mm
Dimensiuni l x L x H	127 mm x 98 mm x 122 mm
Punctul de racordare pentru pozitioner si indicatorul de pozitie corespund standardului	VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 1
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	800 g
Culoarea carcasei	gri
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	NBR
Material arbore	otel inoxidabil inalt aliat
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material dop de obturare	PA
Material echer de fixare	Otel inoxidabil aliaj inalt
Material indicator	PC
Material presetupa	PA
Material saiba elastica	Otel inoxidabil aliaj inalt
Material saiba	otel inoxidabil aliaj inalt
Material obturator	PC
Indicator de pozitie	galben / rosu
Interval de reglare pentru inregistrarea unghiului	0 grd...90 grd
Temperatura de depozitare	-20 °C...50 °C
Tip de protectie	IP67 NEMA 4/4X
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nivel de poluare	3