

## Bloc racordare CPE18-3/2-PRS-3/8-8

Numar piesa: 550574

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                                | Valoare                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune grila                              | 26 mm                                        |
| Pozitie de instalare                          | orice                                        |
| Numarul max. de pozitii de ventil             | 8                                            |
| Numarul max. de zone de presiune              | 2                                            |
| Presiune de spargere                          | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi                   |
| Presiune de lucru                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar       |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK          | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura medie                             | -5 °C...50 °C                                |
| Temperatura ambianta                          | -5 °C...50 °C                                |
| Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului | 2 Nm                                         |
| Greutate produs                               | 748 g                                        |
| Tip de montare bloc de racordare              | cu orificiu de trecere                       |
| Tip de fixare ventil                          | cu filet interior                            |
| Conector pneumatic 1                          | G3/8                                         |
| Conector pneumatic 3                          | G3/8                                         |
| Conexiune pneumatica 5                        | G3/8                                         |
| Nota privind materialele                      | Conform RoHS                                 |
| Material bara de racordare                    | Aliaj de aluminiu forjat                     |