


Insula de ventile MPA-FB-AP-VI

Numar piesa: 550808

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Control electric	Interfata AP Fieldbus
Tip de insula	32
Tipul de montare	Montaj direct prin gauri de trecere pe sina omega cu accesorii pe cadrul de montare insurubat fix cu orificiu de trecere pentru surub M5 cu accesorii cu orificiu de trecere pentru surub M6 cu accesorii cu orificiu de trecere pentru surub M5 cu orificiu de trecere pentru surub M6
Pozitie de instalare	oricare, pe sina H: orizontala
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	Luati in calcul declasarea temperaturii ambiante conform IEC 61131-2:2017
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Umiditate relativa	5 - 90 % la 40 °C fara condensare
Inaltime max. de instalare	3500 m
Nota privind inaltimea max. de instalare	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Luati in calcul declasarea temperaturii ambiante conform IEC 61131-2:2017
Tip de protectie	IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Presiune de lucru	-0.9 bar...10 bar
Presiunea de control	3 bar...8 bar
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Autorizare	RCM Mark
Nota privind materialele	Conform RoHS fara halogen fara ester de acid fosforic
Ansamblu insula de ventile	Modular, dimensiunile ventilelor pot fi combinate

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	64
Numarul max. de zone de presiune	17
Tip de actionare	electric
Functie de ventil	2/2 monostabil inchis 2x3/2 normal inchis monostabil 2x3/2 deschis monostabil 2x3/2 deschis / inchis monostabil Regulator proportional cu 3 cai 3/2 normal inchis monostabil deschis 3/2 monostabil 5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 ventilat 5/3 ventilat inchis 5/3
Structura constructiva	piston-glisant Ventil cu scaun cu arc de revenire
Alimentarea cu aer pilot	extern intern
Compatibilitate vacuum	da
Amortizor plat	unilateral
Afisarea starii semnalului	LED
Interfata Fieldbus, protocol	ACD (Address Conflict Detection) DLR (Device Level Ring) EtherCAT EtherCAT CoE EtherCAT Distributed Clocks (DC) EtherCAT EoE EtherCAT FoE Profilul dispozitivului modular EtherCAT (MDP) EtherNet/IP EtherNet/IP QoS Conectare rapida EtherNet/IP LLDP MRP, MRPD (redundanta inelara) Modbus/TCP (Modbus/UDP) PROFINET FSU PROFINET I&M0 ..3 PROFINET IRT PROFINET RT Dispozitiv partajat PROFINET S2 Redundanta sistemului SNMP
Interfata Fieldbus, tip de racord	2x priza
Interfata Fieldbus, tehnologie de conectare	M12x1, cod D conform EN 61076-2-101 RJ45 in conformitate cu IEC 61076-3-117 (V14) SCRJ conform IEC 61754-24-21
Interfata Fieldbus, numar de pini/conductoare	2 ...8
Indicatie privind intrarile	EP: 488 octeti Modbus: 4096 byte
Alimentare cu tensiune, functie	Electronica/senzori si sarcina la venire si impamantare functionala
Alimentare cu tensiune, tip de racord	Stecher
Alimentare tensiune, tehnologia de conectare	7/8" in conformitate cu NFPA/T3.5.29 M12x1, codificat L conform EN 61076-2-111 M18x1 Push-pull in conformitate cu IEC 61076-3-126
Alimentare cu energie electrica, numarul de pini/conductoare	4 ...5
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Indicatie privind tensiunea nominala de functionare CC	Tensiune foarte joasa protejata in conformitate cu IEC 60204-1
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 25 %
Tensiunea nominala de functionare CC electronica/senzori	24 V
Fluctuatii de tensiune admise electronica/senzori	± 25 %
Suntare la caderea retelei	10 ms

Caracteristica	Valoare
Separarea potentialului intre tensiunile de alimentare electronica/sistem de senzori si sarcina/ventile	da
Protectie la polaritate inversa	da