



Aparat fibre optice SOE4-FO-L-HF2-1P-K

Numar piesa: 552795

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	Construcie monobloc
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Variabila masurata	Pozitia
Principiul de masurare	optoelectronica
Metoda de masurare	Aparat fibre optice
Tipul de lumina	rosu
Influenta reciproca	Protejat pana la patru unitati montate direct una langa alta
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Iesire de comutare	PNP
Functia elementului de comutare	comutabil
Frecventa max. de comutare	1500 Hz
Curent de iesire max.	100 mA
Cadere de tensiune	2.4 V
Functie cronometru	1 - 2000 ms
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Ondulatie remanenta	10 %
Curent fara sarcina	25 mA
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice cu tensiune de operare
Conector electric	cu 4 fire Cablu
Lungime cablu	2 m
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu sina omega
Pozitie de instalare	orice

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	58 g
Material carcasa	ABS
Afisare	LED
Afisajul starii de comutare	LED galben
Afisajul rezervei de functionare	LED verde
Optiuni de setare	Teach-in Teach-in prin conexiune electrica
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...60 °C
Tip de protectie	IP64
Tensiune de izolare	50 V
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L