

Cablu legatura MHJ9-KMH-0,5-MF

Numar piesa: 553121

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Autorizare	RCM Mark
Funcții suplimentare	Stingerea scanteilor Reducerea curentului de mentinere cu recuperarea energiei Oprire de protecție
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu sina omega optional:
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	40 g
Conector electric	2 pini / 2 pini / 4 fire Priza dreapta / Priza dreapta / Cablu
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...53 V
Protectie la polaritate inversa	pentru tensiunea de operare
Indicatie privind functionarea	Modulul de retea trebuie sa poata furniza cel putin 1,7 A fara cadere de tensiune.
Nota privind consumul de energie	Faza de joasa tensiune 2 W, faza de inalta tensiune 7 W, pe canal
Ciclu de lucru	100% Respectati instructiunile de operare a ventililor electromagnetice.
Interval semnal de declansare CC	3 V...30 V
Nota privind curentul de intrare	Crestere liniara 0,09 - 0,44 mA cu un semnal de declansare de 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA cu un semnal de declansare de 15 - 30 V
Rezistenta de intrare	34 kOhm
Lungime cablu	0.5 m
Proprietate cablu	pentru aplicatii statice
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii

Caracteristica	Valoare
Material manta de cablu	PUR PVC
Material carcasa	POM